

Półki wentylowane | Obudowy stojące, SHC



Półka umożliwia regulację wysokości i zapewnia dodatkowe możliwości montażu, szczególnie w przypadku cięższych komponentów, których nie można zamocować pionowo. Otwory wentylacyjne zapewniają odpowiedni obieg powietrza w obudowie.

FUNKCJE

Opis: Montaż bezpośrednio na ramie obudowy.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Obciążenie maksymalne: 500 N.

Ilość sztuk w zestawie: 1 półka z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość:	2mm
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka cynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Szerokość płyty montażowej	Maks. głębokość montażu	Materiał obudowy
SHC0606	25mm	600mm	600mm	509mm	555mm	Stal miękka
SHC0806	25mm	800mm	600mm	709mm	555mm	Stal miękka
SHC0809	25mm	800mm	900mm	709mm	855mm	Stal miękka
SHC0808	25mm	800mm	800mm	709mm	755mm	Stal miękka
SHC0608	25mm	600mm	800mm	509mm	755mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE