

Pionowe profile montażowe, AVB



Profile montażowe zapewniają dodatkowe możliwości montażowe, co zwiększa elastyczność mocowania akcesoriów i komponentów elektrycznych

FUNKCJE

Opis: Do montażu ram wychylnych na częściowej i pełnej wysokości. Element SFBP jest montowany bezpośrednio do AVB. Otwory w odstępach co 25 mm. W przypadku innych opcji montażu można użyć nakrętek klatkowych CNM. Montaż w otworach zawiasów na ramie frontowej obudowy. W przypadku obudów z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.

Materiał: Stal galwanizowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 para z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość:	2mm
Wykończenie:	Cynkowane
Materiał:	Stal miękka

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
AVB0600	600mm	86mm	21mm	Stal miękka	Nie
AVB0800	800mm	86mm	21mm	Stal miękka	Nie
AVB1000	1000mm	86mm	21mm	Stal miękka	Nie
AVB1200	1200mm	86mm	21mm	Stal miękka	Nie
AVB1400	1400mm	86mm	21mm	Stal miękka	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE