

A12 Złącze standardowe, Zwykły, konstrukcja europejska



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

SPECYFIKACJE

Wersja projektu: Europejskie (materiały specjalne)

Wykończenie: Gładka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Szerokość łba sześciokątnego (W)	Średnica (Ø)
EL12A12EE	150010	12 mm	#4	10 M.	17 mm	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Szerokość łba sześciokątnego (W)	Średnica (Ø)
EL10A12EE	150000	10 mm	#3		17 mm	
EL14A12EE	150020	14 mm			22 mm	
EL16A12EE	150030	16 mm	#5	15 M.	22 mm	
EL18A12EE	150040	18 mm			27 mm	
EL20A12EE	150050	20 mm	#6	20M.	27 mm	
EL25A12EE	150070	25 mm	#8	25 M.		33 mm
EL28A12EE	150080	28 mm	#9	30M.		37 mm
EL30A12EE	150090	30 mm				37 mm
EL36A12EE	150120	36 mm	#11	35 M.		46 mm
EL32A12EE	150100	32 mm	#10			42 mm
EL40A12EE	150140	40 mm				52 mm
EL38A12EE	150130	38 mm	#12			52 mm
EL34A12EE	150110	34 mm				41 mm
EL43TA12EE	150150	43 mm	#14	45 M.		58 mm
EL50TA12EE	150160	50 mm				64 mm
EL57TA12EE	150170	57 mm	#18	55M.		75 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Głębokość szyny (BD)	Odstęp między szynami (BG)	Masa urządzenia	Certyfikaty
------------------	----------------	-------------	----------------------	----------------------------	-----------------	-------------


EL12A12EE	150010	49mm	18mm	13mm	0.06 kg	DIBt, AFCAB, KOMO
EL10A12EE	150000	48mm	18mm	12mm	0.07 kg	DIBt, AFCAB
EL14A12EE	150020	55mm	21mm	13mm	0.13 kg	DIBt, AFCAB, KOMO
EL16A12EE	150030	61mm	24mm	13mm	0.13 kg	DIBt, AFCAB, KOMO
EL18A12EE	150040	71mm	29mm	13mm	0.24 kg	
EL20A12EE	150050	88mm	36mm	16mm	0.27 kg	DIBt, AFCAB, KOMO
EL25A12EE	150070	96mm	41mm	14mm	0.36 kg	DIBt, AFCAB, KOMO
EL28A12EE	150080	101mm	43mm	15mm	0.46 kg	DIBt, KOMO
EL30A12EE	150090	121mm	53mm	15mm	0.51 kg	
EL36A12EE	150120	121mm	53mm	15mm	0.78 kg	
EL32A12EE	150100	107mm	46mm	15mm	0.61 kg	DIBt, AFCAB, KOMO
EL40A12EE	150140	131mm	58mm	15mm	1.13 kg	DIBt, AFCAB, KOMO
EL38A12EE	150130	124mm	54mm	16mm	1.19 kg	
EL34A12EE	150110	128mm	56mm	16mm	0.64 kg	
EL43TA12EE	150150	155mm	68mm	19mm	1.86 kg	
EL50TA12EE	150160	163mm	71mm	21mm	2 kg	
EL57TA12EE	150170	189mm	84mm	21mm	3.39 kg	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Suffix "EE" has been added to some part numbers to clarify design version among regions.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE