

Tuleja pozioma serii B, wypełnienie górne



The top fill horizontal B-Series sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.

Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

FUNKCJE

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Machined from weldable grades of steel

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Materiał	Zakończ	100% treści krajowych w Stanach Zjednoczonych	Tuleja	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US
RBB14101JAPB	Stal	Gładka	Tak	Długość standardowa	43 mm	#14

Table 2/3

Numer katalogowy	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Długość 3 (L3)
RBB14101JAPB	45 M.	76 mm	54 mm	152 mm	64 mm	26mm

Table 3/3


Numer katalogowy	Waga jednostki
------------------	----------------

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE