


CFF Tapered Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



FUNKCJE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)
EL36CFF	153925	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	36 mm	#11	35M	95 mm
EL28CFF	153900	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	28 mm	#9	30M	75 mm
EL22CFF	153880	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	22 mm	#7		75 mm
EL32CFF	153920	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	32 mm	#10		95 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)
EL25CFF	153890	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	25 mm	#8	25M	75 mm
EL40CFF	153930	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	40 mm			95 mm
EL50CFF	154980	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	50 mm			95 mm
EL30CFF	153910	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	30 mm			75 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Kolor
EL36CFF	153925	18 mm	Niebieski
EL28CFF	153900	18 mm	Czarny
EL22CFF	153880	18 mm	Niebieski
EL32CFF	153920	18 mm	Żółty
EL25CFF	153890	18 mm	Czerwony
EL40CFF	153930	18 mm	Zielony
EL50CFF	154980	18 mm	Czarny
EL30CFF	153910	18 mm	Biały



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE