

Stożkowy plastikowy korek wkręcany CPP do A12, A22 i A32K



FUNKCJE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPECYFIKACJE

Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica (Ø)	Wysokość (H)
EL10CPPB100	153060	10 mm	#3		17 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	#4	10 M.	17 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL16CPPB100	153090	16 mm	#5	15 M.	22 mm	13 mm
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica (Ø)	Wysokość (H)
EL20CPPB100	153110	20 mm	#6	20M.	27 mm	13 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	#7		33 mm	16 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	#8	25 M.	33 mm	16 mm
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30M.	37 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm
EL32CPPB100	153160	32 mm	#10		42 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35 M.	46 mm	16 mm
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor
EL10CPPB100	153060	Żółty
EL12CPPB100	153070	Czerwony
EL14CPPB100	153080	Zielony
EL16CPPB100	153090	Czarny
EL18CPPB100	153100	Biały
EL20CPPB100	153110	Żółty
EL22CPPB100	153120	Niebieski

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor
EL25CPPB100	153130	Czerwony
EL28CPPB100	153140	Czarny
EL30CPPB100	153150	Biały
EL32CPPB100	153160	Żółty
EL36CPPB50	153180	Niebieski
EL40CPPB50	153200	Zielony
EL50CPPB40	153220	Czarny

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE