

CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



FUNKCJE

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)
EL10CPPS	153600	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	10 mm	#3		17 mm
EL12CPPS	153610	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	12 mm	#4	10M	17 mm
EL14CPPS	153620	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	14 mm			22 mm
EL16CPPS	153630	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	16 mm	#5	15M	22 mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)
EL18CPPS	153640	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	18 mm			27 mm
EL20CPPS	153650	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	20 mm	#6	20M	27 mm
EL22CPPS	153660	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	22 mm	#7		33 mm
EL25CPPS	153670	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	25 mm	#8	25M	33 mm
EL28CPPS	153680	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	28 mm	#9	30M	37 mm
EL30CPPS	153690	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	30 mm			37 mm
EL32CPPS	153700	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	32 mm	#10		42 mm
EL40CPPS	153710	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	40 mm			52 mm
EL50TCPPS	154970	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	50 mm			64 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Kolor
EL10CPPS	153600	15 mm	Żółty
EL12CPPS	153610	15 mm	Czerwony
EL14CPPS	153620	15 mm	Zielony
EL16CPPS	153630	15 mm	Czarny
EL18CPPS	153640	15 mm	Biały

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Kolor
EL20CPPS	153650	15 mm	Żółty
EL22CPPS	153660	18 mm	Niebieski
EL25CPPS	153670	18 mm	Czerwony
EL28CPPS	153680	18 mm	Czarny
EL30CPPS	153690	18 mm	Biały
EL32CPPS	153700	18 mm	Żółty
EL40CPPS	153710	18 mm	Zielony
EL50TCPPS	154970	18 mm	Czarny

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.