


D14 Mechaniczna kotwica, zwykły, ogólnowiatowy projekt



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 10x bar area (net 9x)

SPECYFIKACJE

- Zakończ:** Gładka
- Materiał:** Stal
- Wersja projektu:** Na całym świecie (materiały dostępne globalnie)

Table 1/2

Numer katalogowy	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)	Długość 1 (L1)
------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

EL10D14N	10 mm	#3		35 mm		18 mm
EL12D14N	12 mm	#4	10 M.	45 mm		18 mm
EL14D14N	14 mm			45 mm		21 mm
EL16D14N	16 mm	#5	15 M.	55 mm		24 mm
EL18D14N	18 mm			60 mm		29 mm
EL32D14WN	32 mm	#10		80 mm	105 mm	45 mm
EL20D14N	20 mm	#6	20M.	65 mm		35 mm
EL28D14N	28 mm	#9	30M.	95 mm	80 mm	42 mm
EL30D14N	30 mm			95 mm	80 mm	52 mm
EL34D14N	34 mm			110 mm	80 mm	55 mm
EL36D14N	36 mm	#11	35 M.	115 mm	80 mm	52 mm
EL38D14N	38 mm	#12		120 mm	80 mm	53 mm
EL22D14N	22 mm	#7		70 mm		37 mm
EL40D14WN	40 mm			80 mm	130 mm	57 mm
EL25D14N	25 mm	#8	25 M.	80 mm		40 mm
EL50TD14WN	50 mm			80 mm	160 mm	70 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Długość 2 (L2)	Waga jednostki	Certyfikaty
EL10D14N		0.12 kg	DIBt, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB

Numer katalogowy	Długość 2 (L2)	Waga jednostki	Certyfikaty
EL12D14N		0.21 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL14D14N		0.24 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL16D14N		0.41 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL18D14N		0.6 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL32D14WN	20 mm	2.11 kg	CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL20D14N		0.83 kg	ITB, DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL28D14N	25 mm	1.93 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, DIBt
EL30D14N	25 mm	2.48 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL34D14N	25 mm	3.23 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL36D14N	25 mm	3.16 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL38D14N	25 mm	3.49 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL22D14N		1.03 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL40D14WN	32 mm	3.82 kg	CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL25D14N		1.43 kg	ITB, DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL50TD14WN	45 mm	7.07 kg	CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific

Zaprojektowany, aby się spotkać: ACI 318;AS3600;ASTM A970


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

For EL32D14WN, EL40D14WN and EL50TD14WN, Diameter 2 ($\varnothing 2$) is larger than Diameter 1 ($\varnothing 1$).

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE