


P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 18 mm, 10 mm

NUMER KATALOGOWY

EL1810P14LN



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Used to splice different diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal

Zakończ: Gładka

Wersja projektu: Na całym świecie (materiały dostępne globalnie)

Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny: 18 mm; 10 mm

Średnica (Ø): 35 mm

Długość 1 (L1): 125 mm

Długość 2 (L2): 131 mm

Głębokość prętu1 (BD1): 29mm

Głębokość pręta 2 (BD2): 18mm

Szczelina pręt1 (BG1): 78mm

Szczelina prętowa 2 (BG2): 84mm

Korpus złącza (CB): 61mm

Waga jednostki: 0.58 kg


Zaprojektowany, aby się spotkać: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Typ (wydajność określona na poziomie 125%); ACI 318 typ 2 (określone rozciąganie); ACI 349; ACI 359; AS3600

Ilość opakowania: 42

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE