

CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K, 25 mm, #8, 25M

NUMER KATALOGOWY

EL25CPPB100



FUNKCJE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 153130

Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)

Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny: 25 mm

Rozmiar pręta zbrojeniowego, US: #8


Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada: 25 M.

Średnica (Ø): 33 mm

Wysokość (H): 16 mm

Kolor: Czerwony

Ilość opakowania: 100



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE