


P13 Position Coupler, Plain, European Design, 30 mm

NUMER KATALOGOWY

EL30P13EE



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

FUNKCJE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 150270

Materiał: Stal

Zakończ: Gładka

Wersja projektu: Europejskie (materiały specjalne)

Regulacja złącza: Standardowy

Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny: 30 mm

Średnica (Ø): 52 mm

Długość 1 (L1): 227 mm

Długość 2 (L2): 292 mm

Głębokość pręta (BD): 53mm

Szczelina pręt1 (BG1): 121mm

Szczelina prętowa 2 (BG2): 186mm

Korpus złącza (CB): 147mm

Zaprojektowany, aby się spotkać: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Typ (wydajność określona na poziomie 125%); ACI 318 typ 2 (określone rozciąganie); ACI 349; ACI 359; AS3600


Waga jednostki: 2.47 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Suffix "EE" has been added to some part numbers to clarify design version among regions.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE