


P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 38 mm, #12

NUMER KATALOGOWY

EL38P13LN



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal

Zakończ: Gładka

Wersja projektu: Na całym świecie (materiały dostępne globalnie)

Regulacja złącza: Standardowy

Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny: 38 mm

Rozmiar pręta zbrojeniowego, US: #12

Średnica (Ø): 70 mm

Długość 1 (L1): 277 mm

Długość 2 (L2): 357 mm

Głębokość pręta (BD): 53mm

Szczelina pręt1 (BG1): 171mm

Szczelina prętowa 2 (BG2): 251mm

Korpus złącza (CB): 175mm

Waga jednostki: 6.05 kg


Zaprojektowany, aby się spotkać: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Typ (wydajność określona na poziomie 125%);ACI 318 typ 2 (określone rozciąganie);ACI 349;ACI 359;AS3600

Ilość opakowania: 3

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE