

# Łącznik wyrównawczy



End alignment fittings properly locate the sleeve onto the reinforcing steel. The fittings also retain the packing materials and hold them in place, which helps ensure a leak-free installation.

## FUNKCJE

Durable, re-usable and long lasting

Easily replaced if damaged

Split-collar design allows for easy installation and removal

## SPECYFIKACJE

**Materiał:** Stal

Table 1/1

| Numer katalogowy | Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny | Rozmiar pręta zbrojeniowego, US | Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada | Wysokość (H) | Średnica 1 (Ø1) | Średnica 2 (Ø2) |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| RBM2974100U      | 20 mm                                  | #6                              | 20M.                                 | 64 mm        | 70 mm           | 36 mm           |
| RBM2974125X      | 20 mm                                  | #6                              | 20M.                                 | 64 mm        | 70 mm           | 39 mm           |
| RBM2870100A      | 22 mm                                  | #7                              |                                      | 64 mm        | 70 mm           | 42 mm           |
| RBM2886112C      | 25 mm                                  | #8                              | 25 M.                                | 64 mm        | 70 mm           | 49 mm           |
| RBM2886150D      | 25 mm                                  | #8                              | 25 M.                                | 64 mm        | 70 mm           | 55 mm           |


| Numer katalogowy | Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny | Rozmiar pręta zbrojeniowego, US | Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada | Wysokość (H) | Średnica 1 (Ø1) | Średnica 2 (Ø2) |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| RBM2748100D      | 28 mm                                  | #9                              | 30M.                                 | 64 mm        | 70 mm           | 55 mm           |
| RBM275075E       | 32 mm                                  | #10                             |                                      | 64 mm        | 70 mm           | 58 mm           |
| RBM2767100E      | 28 mm                                  | #9                              | 30M.                                 | 64 mm        | 70 mm           | 58 mm           |
| RBM266785F       | 36 mm                                  | #11                             | 35 M.                                | 64 mm        | 76 mm           | 65 mm           |
| RBM2669100H      | 43 mm                                  | #14                             | 45 M.                                | 64 mm        | 86 mm           | 74 mm           |
| RBM2669125J      | 43 mm                                  | #14                             | 45 M.                                | 64 mm        | 86 mm           | 77 mm           |
| RBM266975G       | 43 mm                                  | #14                             | 45 M.                                | 64 mm        | 86 mm           | 76 mm           |
| RBM2671100M      | 57 mm                                  | #18                             | 55M.                                 | 64 mm        | 111 mm          | 96 mm           |
| RBM2671125N      | 57 mm                                  | #18                             | 55M.                                 | 64 mm        | 111 mm          | 99 mm           |
| RBM267150K       | 57 mm                                  | #18                             | 55M.                                 | 64 mm        | 111 mm          | 87 mm           |
| RBM267156K       | 57 mm                                  | #18                             | 55M.                                 | 64 mm        | 111 mm          | 87 mm           |
| RBM267885K       | 43 mm                                  | #14                             | 45 M.                                | 64 mm        | 102 mm          | 87 mm           |
| RBM2687126G      | 36 mm                                  | #11                             | 35 M.                                | 64 mm        | 86 mm           | 71 mm           |
| RBM2750125F      | 32 mm                                  | #10                             |                                      | 64 mm        | 76 mm           | 65 mm           |
| RBM2759K         | 36 mm                                  | #11                             | 35 M.                                | 64 mm        | 102 mm          | 87 mm           |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Diameter 2 is the mating surface for the outside diameter of the appropriate sleeve.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE