

Lewostronny zlew, wypełnienie boczne, 45°, wysunięty, lewa ręka



Angular extended side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve and the interferences are directly next to the tap hole in the sleeve.

FUNKCJE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Średnica (Ø)	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Szerokość (W)	Wysokość 1 (H1)
WS2482LHD	Grafitowy	54 mm	470 mm	97 mm	76 mm	203mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość 2 (H2)	Kąt (a)
WS2482LHD	89mm	45 °


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

RBWS2482 pouring basins require one RBW350 and one RBW664 pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE