

nVent LENTON Interlok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

FUNKCJE

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

SPECYFIKACJE

Material: Poliestrouretan

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)	Długość (L)	Do użytku z	Kolor
LK307A	145811	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Niebieski
LK308A	145812	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Czerwony
LK316A		40 mm	19 mm	51mm	LK16	Czarny
LK320A		43 mm	19 mm	51mm	LK20	Żółty
LK309A	145813	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Czarny
LK310A	145814	57 mm	19 mm	52mm	LK10	Żółty


Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)	Długość (L)	Do użytku z	Kolor
LK311A	145815	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Niebieski
LK314A	145816	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Czerwony
LK318A	145817	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Czarny

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia
LK307A	145811	0.08 kg
LK308A	145812	0.09 kg
LK316A		0.12 kg
LK320A		0.15 kg
LK309A	145813	0.11 kg
LK310A	145814	0.13 kg
LK311A	145815	0.15 kg
LK314A	145816	0.22 kg
LK318A	145817	0.5 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE