

# nVent LENTON Interlok HY15LM Grout



The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Cures quickly, allowing early removal of bracing systems

Nonmetallic grout will not rust or stain structures

Designed to provide superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications

For use in pump or gravity fill applications

## SPECYFIKACJE

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wytrzymałość na ściskanie        | Temperatura robocza | Masa urządzenia |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| HY15LM           | 24.1 MPa @ 1 d, 110.3 MPa @ 28 d | 0 to 38 °C          | 22.68 kg        |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Compressive Strength is based on room temperature tests performed at 70°F (21°C).

The shelf life of nVent LENTON Interlok Grout is 12 months from the manufacturing date printed on the bag.

nVent LENTON Interlok Grout should be stored in a cool, dry environment. It is recommended that the nVent LENTON Interlok Grout be stored indoors to maintain maximum shelf life and physical properties.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

| Part Number | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout |
|-------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---|
| LK5         | 145575         | 16 mm              | #5             | 15M                | 24  |
| LK6         | 145580         | 20 mm              | #6             | 20M                | 25  |
| LK7         | 145585         | 22 mm              | #7             | -                  | 26  |
| LK8         | 145590         | 25 mm              | #8             | 25M                | 21  |
| LK9         | 145595         | 28 mm              | #9             | 30M                | 17  |
| LK10        | 145600         | 32 mm              | #10            | -                  | 13.5  |
| LK11        | 145605         | 36 mm              | #11            | 35M                | 11.5  |
| LK40        | 145610         | 40 mm              | -              | -                  | 7   |
| LKT14       | 145611         | 43 mm              | #14            | 45M                | 7   |
| LKT50       | 145615         | 50 mm              | -              | -                  | 4   |
| LKT18       | 145620         | 57 mm              | #18            | 55M                | 4.5   |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE