

# Standardowe łączniki do wypełniania torkretem nVent LENTON Interlok, bez powłoki ochronnej



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

## SPECYFIKACJE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Materiał:</b>    | Żeliwo                |
| <b>Wykończenie:</b> | Bez powłoki ochronnej |
| <b>Opakowanie:</b>  | Standard              |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny | Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA | Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada | Średnica 1 (Ø1) | Średnica 2 (Ø2) |
|------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|

|       |        |       |     |     |       |       |
|-------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| LK5   |        | 16 mm | #5  | 15M | 65 mm | 48 mm |
| LK16  |        | 16 mm | #5  | 15M | 59 mm | 41 mm |
| LK6   | 145580 | 20 mm | #6  | 20M | 65 mm | 48 mm |
| LK7   | 145585 | 22 mm | #7  |     | 65 mm | 48 mm |
| LK8   | 145590 | 25 mm | #8  | 25M | 68 mm | 51 mm |
| LK20  |        | 20 mm | #6  | 20M | 62 mm | 45 mm |
| LK9   | 145595 | 28 mm | #9  | 30M | 71 mm | 54 mm |
| LK25  |        | 25 mm | #8  | 25M | 68 mm | 51 mm |
| LK10  | 145600 | 32 mm | #10 |     | 76 mm | 59 mm |
| LK11  | 145605 | 36 mm | #11 | 35M | 80 mm | 62 mm |
| LK12  |        | 38 mm |     |     | 94 mm | 70 mm |
| LK36  |        | 36 mm | #11 | 35M | 81 mm | 62 mm |
| LKT14 | 145611 | 43 mm | #14 | 45M | 94 mm | 70 mm |
| LK40  |        | 40 mm |     |     | 94 mm | 70 mm |

Table 2/2


| Numer katalogowy | Numer artykułu | Długość 1 (L1) | Długość 2 (L2) | Głębokość szyny (BD) | Masa urządzenia | Certyfikaty                        |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| LK5              |                | 200 mm         | 156 mm         | 22mm                 | 1.98 kg         |                                    |
| LK16             |                | 201 mm         | 168 mm         | 24mm                 | 1.69 kg         | IAPMO®-UES,<br>LA City<br>Approval |
| LK6              | 145580         | 200 mm         | 156 mm         | 28mm                 | 1.96 kg         | IAPMO®-UES,<br>LA City<br>Approval |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Długość 1 (L1) | Długość 2 (L2) | Głębokość szyny (BD) | Masa urządzenia | Certyfikaty                  |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| LK7              | 145585         | 200 mm         | 156 mm         | 32mm                 | 1.94 kg         | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK8              | 145590         | 219 mm         | 178 mm         | 34mm                 | 2.15 kg         | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK20             |                | 226 mm         | 178 mm         | 35mm                 | 1.98 kg         | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK9              | 145595         | 248 mm         | 203 mm         | 38mm                 | 2.44 kg         | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK25             |                | 228 mm         | 178 mm         | 40mm                 | 2.26 kg         |                              |
| LK10             | 145600         | 275 mm         | 229 mm         | 40mm                 | 2.84 kg         | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK11             | 145605         | 305 mm         | 251 mm         | 43mm                 | 3.63 kg         | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK12             |                | 386 mm         | 324 mm         | 44mm                 | 7.14 kg         |                              |
| LK36             |                | 313 mm         | 251 mm         | 52mm                 | 4.04 kg         |                              |
| LKT14            | 145611         | 386 mm         | 324 mm         | 56mm                 | 7.26 kg         | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK40             |                | 386 mm         | 324 mm         | 57mm                 | 6.33 kg         |                              |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE