


Adapter przejściowy nVent LENTON Speed Sleeve



nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.

FUNKCJE

Bars can be individually secured

Fast, one-man installation

Requires only a lightweight ratchet wrench to install

Can be used to splice two smaller bars

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Bez powłoki ochronnej

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Masa urządzenia
RBW3997		86mm	27 mm	0.03 kg
RBW3998		86mm	29 mm	0.04 kg
RBW3999	145565	86mm	38 mm	0.04 kg
RBW39910		111mm	38 mm	0.05 kg


Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Masa urządzenia
RBW39911		146mm	51 mm	0.11 kg
RBW39914		152mm	57 mm	0.32 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

nVent LENTON Speed Sleeve is a compression-only splicing system. It should never be used for tension applications.

LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors					
Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Sleeve	Adaptor	Adaptors Required
25 to 22 mm	#8 to #7	-	RBW2688	RBW3997	1
28 to 25 mm	#9 to #8	-	RBW2689	RBW3998	1
32 to 28 mm	#10 to #9	-	RBW26810	RBW3999	1
36 to 32 mm	#11 to #10	35M to 30M	RBW26811	RBW39910	1
43 to 36 mm	#14 to #11	45M to 35M	RBW26814	RBW39911	2
57 to 43 mm	#18 to #14	55M to 45M	RBW26818	RBW39914	2

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.