


P24 Position Coupler



The P24 family of position couplers is designed for use on ASTM A615 grade 100 (700 MPa) reinforcing steel. The performance of the spliced connection is designed to meet the bars' specified ultimate tensile strength of 115 ksi (792 MPa).

FUNKCJE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

SPECYFIKACJE

Wykończenie:	Bez powłoki ochronnej
Materiał:	Stal
100% amerykańskich treści krajowych:	Tak

Table 1/2

Numer katalogowy	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)
EL22P24L	22 mm	#7		44 mm	172 mm	188 mm
EL25P24L	25 mm	#8	25M	48 mm	183 mm	199 mm
EL28P24L	28 mm	#9	30M	57 mm	192 mm	208 mm
EL32P24L	32 mm	#10		60 mm	208 mm	224 mm
EL36P24L	36 mm	#11	35M	70 mm	227 mm	243 mm

Numer katalogowy	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)
EL43TP24L	43 mm	#14	45M	80 mm	296 mm	324 mm
EL57TP24L	57 mm	#18	55M	102 mm	347 mm	375 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość szyny (BD)	Odstęp między szynami 1 (BG1)	Odstęp między szynami 2 (BG2)	Korpus złącza (CB)	Masa urządzenia
EL22P24L	37mm	98mm	114mm	92mm	1.55 kg
EL25P24L	40mm	103mm	119mm	98mm	1.87 kg
EL28P24L	42mm	108mm	124mm	104mm	2.85 kg
EL32P24L	45mm	118mm	134mm	110mm	3.39 kg
EL36P24L	52mm	124mm	140mm	120mm	5.1 kg
EL43TP24L	66mm	164mm	192mm	160mm	8.3 kg
EL57TP24L	83mm	180mm	208mm	188mm	15.5 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.