


PFF Parallel Plastic Wtyczka wkręcana do złączy P13/P14, konstrukcja europejska



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

FUNKCJE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECYFIKACJE

Wersja projektu: Europejskie (materiały specjalne)


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica (Ø)
EL1416PFF	153810	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	14 mm, 16 mm	#5	15 M.	65 mm
EL1012PFF	153800	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	10 mm, 12 mm	#3, #4	10 M.	65 mm
EL2225PFF	153840	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	22 mm, 25 mm	#7, #8	25 M.	95 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica (Ø)
EL2830PFF	153850	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	28 mm, 30 mm	#9	30M.	95 mm
EL20PFF	153830	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	20 mm	#6	20M.	75 mm
EL18PFF	153820	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	18 mm			75 mm
EL32PFF	153860	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	32 mm	#10		95 mm
EL40PFF	153870	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	40 mm			95 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Kolor
EL1416PFF	153810	15 mm	Czarny
EL1012PFF	153800	15 mm	Czerwony
EL2225PFF	153840	18 mm	Czerwony
EL2830PFF	153850	18 mm	Czarny
EL20PFF	153830	18 mm	Żółty
EL18PFF	153820	18 mm	Biały
EL32PFF	153860	18 mm	Żółty
EL40PFF	153870	18 mm	Zielony



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE