


PFF Parallel Plastic Wtyczka wkręcana do złączy P13/P14, ogólnoswiatowa konstrukcja



FUNKCJE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECYFIKACJE

Wersja projektu: Na całym świecie (materiały dostępne globalnie)


Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica (Ø)	Wysokość (H)
EL12PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	12 mm	#4	10 M.	65 mm	17 mm
EL28PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	28 mm	#9	30M.	95 mm	20 mm
EL40PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	40 mm			95 mm	20 mm

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica (Ø)	Wysokość (H)
EL20PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	20 mm	#6	20M.	75 mm	20 mm
EL36PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	36 mm	#11	35 M.	95 mm	20 mm
EL22PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	22 mm	#7		95 mm	20 mm
EL16PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	16 mm	#5	15 M.	65 mm	20 mm
EL32PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	32 mm	#10		95 mm	20 mm
EL25PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stal	25 mm	#8	25 M.	95 mm	20 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Kolor
EL12PFFN	Czerwony
EL28PFFN	Czarny
EL40PFFN	Zielony
EL20PFFN	Żółty
EL36PFFN	Niebieski
EL22PFFN	Niebieski
EL16PFFN	Czarny
EL32PFFN	Żółty
EL25PFFN	Czerwony



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE