

Zestaw do łączenia poziomego ze stałym kątem serii T, wypełnienie górne, 15-30°



T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

FUNKCJE

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

SPECYFIKACJE

Tuleja: Długość standardowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Kąt (a)	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)
RBT1110130H	30 °	36 mm	#11	35 M.	172 mm	285 mm
RBT1110115H	15 °	36 mm	#11	35 M.	167 mm	301 mm
RBT109130H	30 °	32 mm	#10		165 mm	285 mm
RBT189115H	15 °	57 mm	#18	55M.	208 mm	301 mm
RBT189130H	30 °	57 mm	#18	55M.	213 mm	285 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość 1 (H1)	Wysokość 2 (H2)	Średnica (Ø)
RBT1110130H	496mm	200mm	127 mm
RBT1110115H	506mm	138mm	127 mm
RBT109130H	496mm	175mm	127 mm
RBT189115H	538mm	150mm	178 mm
RBT189130H	528mm	207mm	178 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

All dimensions are for reference only.

Components can also be purchased separately: (1) Sleeve, (2) Filler Material Kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), (3) Pouring Basin, and (4) Pouring Basin Crucible.

Splice Kit Components							
Splice Kit	Filler Material	Packing (2 Required)	Pouring Basin Ceramic Insert and Disk	Pouring Basin Ceramic Guide Tube	Sleeve	Pouring Basin	Pouring Basin Crucible
RBT109130H	RBF90	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT1091HA	RBWS2223E	RBWS22775
RBT1110115H	RBF105	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT11101HA	RBWS2222F	RBWS22775
RBT1110130H	RBF105	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT11101HA	RBWS2223F	RBWS22775
RBT189115H	RBF270	RBS354720	RBS5037	RBS5039	RBT1891HA	RBWS2222M	RBWS22777
RBT189130H	RBF270	RBS354720 RBS354720	RBS5037	RBS5039	RBT1891HA	RBWS2223M	RBWS22777

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE