

Pozioma tuleja przejściowa serii T, wypełnienie górne



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

FUNKCJE

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECYFIKACJE

Zakończ:	Gładka
Tuleja:	Długość standardowa
Materiał:	Stal
100% treści krajowych w Stanach Zjednoczonych:	Tak

Table 1/2

Numer katalogowy	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)	Długość 1 (L1)
RBT1418101HA	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M., 45M	86 mm	67 mm	165 mm
RBT1114101HA	43 mm, 36 mm	#14, #11	45 M., 35M	70 mm	52 mm	152 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Długość 2 (L2)	Długość 3 (L3)	Waga jednostki
RBT1418101HA	76 mm	26mm	3.55 kg
RBT1114101HA	76 mm	26mm	2.19 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE