

Zestaw do łączenia poziomego przejścia serii T, wypełnienie górne



T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

FUNKCJE

Simplifies ordering

Used to splice different diameter bars

Available with extended sleeve lengths

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Tuleja	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)
RBT671011H	Wydłużona długość	22 mm, 20 mm	#7, #6		260 mm	241 mm
RBT67101H	Długość standardowa	22 mm, 20 mm	#7, #6		260 mm	229 mm
RBT78101H	Długość standardowa	25 mm, 22 mm	#8, #7		260 mm	229 mm
RBT79101H	Długość standardowa	28 mm, 22 mm	#9, #7		260 mm	229 mm
RBT810101H	Długość standardowa	32 mm, 25 mm	#10, #8		260 mm	229 mm

Numer katalogowy	Tuleja	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)
RBT89101H	Długość standardowa	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M., 25M	260 mm	229 mm
RBT1114101H	Długość standardowa	43 mm, 36 mm	#14, #11	45 M., 35M	260 mm	254 mm
RBT1011101H	Długość standardowa	36 mm, 32 mm	#11, #10		260 mm	254 mm
RBT1118101H	Długość standardowa	57 mm, 36 mm	#18, #11	55M., 35M	260 mm	254 mm
RBT1418101H	Długość standardowa	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M., 45M	260 mm	254 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Długość 3 (L3)	Wysokość 1 (H1)	Wysokość 2 (H2)	Średnica (Ø)
RBT671011H	165mm	464mm	89mm	102 mm
RBT67101H	152mm	464mm	89mm	102 mm
RBT78101H	152mm	470mm	89mm	102 mm
RBT79101H	152mm	654mm	89mm	127 mm
RBT810101H	159mm	476mm	89mm	127 mm
RBT89101H	152mm	654mm	89mm	127 mm
RBT1114101H	165mm	549mm	92mm	152 mm
RBT1011101H	165mm	476mm	95mm	152 mm
RBT1118101H	171mm	552mm	108mm	178 mm
RBT1418101H	179mm	548mm	108mm	152 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

All dimensions are for reference only.

Components can also be purchased separately: (1) Sleeve, (2) Filler Material Kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), (3) Pouring Basin, and (4) Pouring Basin Crucible.

Splice Kit Components							
Splice Kit	Filler Material	Packing (2 Required)	Pouring Basin Ceramic Insert and Disk	Pouring Basin Ceramic Guide Tube	Sleeve	Pouring Basin	Pouring Basin Crucible
RBT671011H	RBF80	RBS35477 RBS35478	RBS5037	RBS5038	RBT71011HA	RBWS1467A	RBWS22774
RBT67101H	RBF55	RBS35478	RBS5037	RBS5038	RBT7101HA	RBWS1467A	RBWS22774
RBT78101H	RBF70	RBS354710	RBS5037	RBS5038	RBT8101HA	RBWS1467C	RBWS22774
RBT79101H	RBF90	RBS354712 RBS35479	RBS5037	RBS5038	RBT9101HA	RBWS1467D	RBWS22775
RBT89101H	RBF90	RBS354711	RBS5037	RBS5038	RBT9101HA	RBWS1467D	RBWS22775
RBT810101H	RBF105	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT1091HA	RBWS1467E	RBWS22775
RBT1011101H	RBF125	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT11101HA	RBWS1467F	RBWS22776
RBT1114101H	RBF125	RBS354715	RBS5037	RBS5039	RBT1114101HA	RBWS1467G	RBWS22776
RBT1118101H	RBF240	RBS354712	RBS5037	RBS5039	RBT1418101HA	RBWS1467K	RBWS22777
RBT1418101H	RBF195	RBS354720	RBS5037	RBS5039	RBT1418101HA	RBWS1467K	RBWS22776

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE