

Tuleja pionowa serii T.



FUNKCJE

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECYFIKACJE

Zakończ: Gładka

Materiał: Stal

100% treści krajowych w Stanach Zjednoczonych: Tak

Table 1/2

Numer katalogowy	Tuleja	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)
RBT5101A	Długość standardowa	16 mm	#5	15 M.	35 mm	22 mm
RBT6101A	Długość standardowa	20 mm	#6	20M.	38 mm	25 mm
RBT51012A	Wydłużona długość	16 mm	#5	15 M.	35 mm	22 mm
RBT7101A	Długość standardowa	22 mm	#7		41 mm	29 mm

Numer katalogowy	Tuleja	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)
RBT61011A	Wydłużona długość	20 mm	#6	20M.	38 mm	25 mm
RBT61012A	Wydłużona długość	20 mm	#6	20M.	38 mm	25 mm
RBT8101A	Długość standardowa	25 mm	#8	25 M.	48 mm	32 mm
RBT9101A	Długość standardowa	28 mm	#9	30M.	54 mm	38 mm
RBT81011A	Wydłużona długość	25 mm	#8	25 M.	48 mm	32 mm
RBT1091A	Długość standardowa	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT91011A	Wydłużona długość	28 mm	#9	30M.	54 mm	38 mm
RBT91012A	Wydłużona długość	28 mm	#9	30M.	54 mm	38 mm
RBT10911A	Wydłużona długość	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011A	Wydłużona długość	36 mm	#11	35 M.	64 mm	44 mm
RBT111012A	Wydłużona długość	36 mm	#11	35 M.	64 mm	44 mm
RBT11101A	Długość standardowa	36 mm	#11	35 M.	64 mm	44 mm
RBT121018A	Wydłużona długość	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917A	Długość standardowa	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBW4117A	Długość standardowa	40 mm			73 mm	51 mm
RBT141011A	Wydłużona długość	43 mm	#14	45 M.	76 mm	54 mm
RBT141012A	Wydłużona długość	43 mm	#14	45 M.	76 mm	54 mm
RBT14101A	Długość standardowa	43 mm	#14	45 M.	76 mm	54 mm

Numer katalogowy	Tuleja	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, US	Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)
RBW45510A	Wydłużona długość	50 mm			60 mm	60 mm
RBW4558A	Długość standardowa	50 mm			86 mm	60 mm
RBT18911A	Wydłużona długość	57 mm	#18	55M.	95 mm	67 mm
RBT1891A	Długość standardowa	57 mm	#18	55M.	95 mm	67 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Waga jednostki
RBT5101A	102 mm	51 mm	0.45 kg
RBT6101A	127 mm	64 mm	0.63 kg
RBT51012A	152 mm	76 mm	0.68 kg
RBT7101A	127 mm	64 mm	0.69 kg
RBT61011A	152 mm	76 mm	0.76 kg
RBT61012A	178 mm	89 mm	0.88 kg
RBT8101A	127 mm	64 mm	0.98 kg
RBT9101A	127 mm	64 mm	1.14 kg
RBT81011A	152 mm	76 mm	1.38 kg
RBT1091A	140 mm	70 mm	1.34 kg
RBT91011A	152 mm	76 mm	1.37 kg
RBT91012A	178 mm	89 mm	1.6 kg

Numer katalogowy	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Waga jednostki
RBT10911A	165 mm	83 mm	1.59 kg
RBT111011A	178 mm	89 mm	2.25 kg
RBT111012A	203 mm	102 mm	2.57 kg
RBT11101A	152 mm	76 mm	1.93 kg
RBT121018A	203 mm	102 mm	3.27 kg
RBT12917A	178 mm	89 mm	2.86 kg
RBW4117A	178 mm	89 mm	2.99 kg
RBT141011A	203 mm	102 mm	3.62 kg
RBT141012A	229 mm	114 mm	4.07 kg
RBT14101A	178 mm	89 mm	3.17 kg
RBW45510A	254 mm	127 mm	5.81 kg
RBW4558A	203 mm	102 mm	4.63 kg
RBT18911A	254 mm	127 mm	7.24 kg
RBT1891A	229 mm	114 mm	6.51 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE