

19" Fan Unit, 1 U, With Front Switch

Instalacje zasilające

Front-mounted, illuminated mains switch on AC devices, coupled with additional rear mains outlet; mechanical strain relief for mains input and mains output cables.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Can be adapted to subracks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/1

Numer katalogowy	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-112	230 V min	
10713-108	230 V min	
10713-114	115 V min	
10713-110	115 V min	

Numer katalogowy	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-111		24 V min
10713-115		24 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE