


Assembly Parts for Rugged Components

Instalacje zasilające



Assembly parts with thread-locking compound for rugged Side Panel, horizontal rail, cover plates, rear angle.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Screws for the following fixings: Rugged side panel - horizontal rail, Rugged side panel - cover plate, Rugged side panel - rear angle

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ	Długość	Package Quantity	Rozmiar gwintu	Materiał	Product Family
24566-105	Countersunk Screw	7 mm	100	M4	Stal nierdzewna	EuropacPRO
24566-104	Panhead Screw	8 mm	100	M4	Stal nierdzewna	EuropacPRO
24566-103	Panhead Screw	10 mm	100	M4	Stal nierdzewna	EuropacPRO
24566-106	Countersunk Screw	10 mm	100	M4	Stal nierdzewna	EuropacPRO

Numer katalogowy	Typ	Długość	Package Quantity	Rozmiar gwintu	Materiał	Product Family
24566-101	Countersunk Screw	14 mm	100	M4	Stal nierdzewna	EuropacPRO
24566-102	Panhead Screw	14 mm	100	M4	Stal nierdzewna	EuropacPRO
24566-100	Countersunk Screw	18 mm	100	M4	Stal nierdzewna	EuropacPRO
24560-140	Square Nut		100		Stal nierdzewna	EuropacPRO

Table 2/2

Numer katalogowy	Product Type	Works With
24566-105	Assembly Kit	Subracks
24566-104	Assembly Kit	Subracks
24566-103	Assembly Kit	Subracks
24566-106	Assembly Kit	Subracks
24566-101	Assembly Kit	Subracks
24566-102	Assembly Kit	Subracks
24566-100	Assembly Kit	Subracks
24560-140	Assembly Kit	Subracks

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE