


Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 3 U, 84 HP

Power Utilities

NUMER KATALOGOWY

20838-273



Unshielded front panel bottom hinged.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Panel przedni

Typ: Panel przedni bez uchwytu

Montaż: Na zawiasach, dół

Ekranowanie EMC: Nie

Material: Aluminium

Wykończenie przednie: Anodowane

Tylne wykończenie: Przewodzący

Traktowane krawędzie: Nie

Wysokość stelaża: 3 U

Wysokość: 128.4 mm

Szerokość stelaża: 84 HP

Szerokość: 426.4 mm

Zgodność z: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Ilość opakowania: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE