

Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking, Key Plate Only, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W

Power Utilities

NUMER KATALOGOWY

21630-510



Varistar CP Perforated Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

FUNKCJE

Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

Key lock cover

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Drzwi szafki

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ: Drzwi stalowe, perforowane

Współpracuje z: Varistar CP

Typ blokowania: Blokowanie jednopunktowe

Kolor: Czarny szary

Kod koloru: RAL 7021

Wysokość stelaża: 29 U

Wysokość: 1400 mm

Szerokość: 800 mm

Stopień ochrony: IP20

Zgodność z: IEC 61587-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order lever handle and DIN profile half cylinder separately.

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE