

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Power Utilities

NUMER KATALOGOWY

21630-723



Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

FUNKCJE

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Drzwi szafki

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ: Szklane drzwi

Współpracuje z: Varistar CP

Typ blokowania: Blokada 3-punktowa

Materiał: Stal; Szkło

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Czarny szary

Kod koloru: RAL 7021

Wysokość stelaża: 38 U

Wysokość: 1800 mm

Szerokość: 600 mm

Stopień ochrony: IP55

Zgodność z: IEC 61587-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE