


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel, 84 HP, 175 mm

Power Utilities

NUMER KATALOGOWY

24568-004



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Perforation degree 58%

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Pokrywa

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ: Perforowane

Szerokość stelaża: 84 HP

Głębokość: 175 mm

Ilość opakowania: 1

Jednostka opakowania: Parowanie

Moment obrotowy: 2.1 N·m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE