


Horizontal Rail Rear, Type AB for Rear I/O Board Guides, 84 HP

Power Utilities

NUMER KATALOGOWY

34561-584



Combinations of horizontal rails and side panels

	Side panel	Light r.f.	Flourescent r.f.	Heavy r.f.	Rugged r.f.
Horizontal rail	+	+	+	+	+
Light r.f.	+	+	+	+	+
Flourescent r.f.	+	+	+	+	+
Heavy r.f.	+	+	+	+	+
Rugged r.f.	+	+	+	+	+

Legend: "+" can be combined, "-" combination not recommended

Aluminum extrusion horizontal rail of the type AB (AB = support), for rear I/O card guides, with an anodized surface and conductive contact surface. Suitable for RatiopacPRO/-AIR and EuropacPRO/-rugged).

CERTYFIKATY



FUNKCJE

For CompactPCI in the area of rear I/O

For 2 x 3 U expansion, 2 horizontal rails of type AB are required

Aluminum extrusion, anodized surface, conductive contact surface, without HP markings

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Szyna pozioma

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Typ: Wpisać AB

Szerokość stelaża: 84 HP

Długość: 431.8 mm

Ilość opakowania: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE