


RackPower iPDU, RP1326, 100-240 VAC, 1-phase

Power Utilities

NUMER KATALOGOWY

RP1326



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.

FUNKCJE

RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input Voltage Range 100 - 240 VAC, 1-phase L-N or L-L

Input connector C20

C13, C19 outlets

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: IEC C13; IEC C19

Kolor: Czarny

Długość: 1490 mm

Napięcie AC: 208 V

Funkcja: Wejście monitorowane

Głębokość: 53 mm

Szerokość: 52 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order bracket for vertical mounting separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE