


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded

Power Utilities

Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets

Horizontal rail type "light"

Aluminum construction

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 7.5 kg

Supplied as space-saving flat-pack

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Do montażu	Głębokość płytki	Uchwyt w zestawie
24564-433	6 U	295 mm	1	Płyta montażowa	160 mm, 220 mm, 280 mm	Nie
24564-432	6 U	235 mm	1	Płyta montażowa	160 mm, 220 mm	Nie
24564-431	6 U	175 mm	1	Płyta montażowa	160 mm	Nie
24564-133	3 U	295 mm	1	Płyta montażowa	160 mm, 220 mm, 280 mm	Nie
24564-132	3 U	235 mm	1	Płyta montażowa	160 mm, 220 mm	Nie
24564-131	3 U	175 mm	1	Płyta montażowa	160 mm	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Montaż	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Typ produktu	Szerokość stelaża	Obciążenie statyczne
24564-433	Statyw	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nie	Podstawa/podwozie	84 HP	7.5 kgf
24564-432	Statyw	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nie	Podstawa/podwozie	84 HP	7.5 kgf
24564-431	Statyw	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nie	Podstawa/podwozie	84 HP	7.5 kgf
24564-133	Statyw	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nie	Podstawa/podwozie	84 HP	7.5 kgf
24564-132	Statyw	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nie	Podstawa/podwozie	84 HP	7.5 kgf
24564-131	Statyw	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nie	Podstawa/podwozie	84 HP	7.5 kgf

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Subrack is not prepared for shielding, retrofit for protection class IP 20 possible

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE