

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Instalacje zasilające

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/3

Numer katalogowy	Rack Height	Package Quantity	Montaż	EMC Gasket Type	Front Finish	Rear Finish
20848-617	6 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodized	Conductive
20848-611	3 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodized	Conductive

Table 2/3

Numer katalogowy	Treated Edges	EMC Shielding	Wysokość	Materiał	Product Type	Rack Width
20848-617	Nie	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium	Front Panel	84 HP
20848-611	Nie	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium	Front Panel	84 HP

Table 3/3

Numer katalogowy	Typ	Szerokość
20848-617	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-611	Front Panel without Handle	426.4 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE