


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Instalacje zasilające

Unshielded front panel bottom hinged.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/3

Numer katalogowy	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montaż	Front Finish	Rear Finish
20838-271	3 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-272	3 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-273	3 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive

Numer katalogowy	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montaż	Front Finish	Rear Finish
20838-274	6 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-275	6 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-276	6 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-277	4 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-278	4 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-279	4 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-280	3 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive

Table 2/3

Numer katalogowy	Treated Edges	Zgodność z	EMC Shielding	Wysokość	Materiał	Product Type
20838-271	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4 mm	Aluminium	Front Panel
20838-272	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4 mm	Aluminium	Front Panel
20838-273	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4 mm	Aluminium	Front Panel
20838-274	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8 mm	Aluminium	Front Panel
20838-275	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8 mm	Aluminium	Front Panel
20838-276	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8 mm	Aluminium	Front Panel
20838-277	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	172.9 mm	Aluminium	Front Panel

Numer katalogowy	Treated Edges	Zgodność z	EMC Shielding	Wysokość	Materiał	Product Type
20838-278	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	172.9 mm	Aluminium	Front Panel
20838-279	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	172.9 mm	Aluminium	Front Panel
20838-280	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4 mm	Aluminium	Front Panel

Table 3/3

Numer katalogowy	Typ	Szerokość
20838-271	Front Panel without Handle	213 mm
20838-272	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-273	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-274	Front Panel without Handle	213 mm
20838-275	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-276	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-277	Front Panel without Handle	213 mm
20838-278	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-279	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-280	Front Panel without Handle	141.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE