

Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin

Power Utilities



Front panel with GND/earthing connection. The grounding can be done with a cable which fits to the fastener pin on the rear side of the panel.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Enable grounding of the front area (protection class 1)

SPECYFIKACJE

Table 1/3						
Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Montaż	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie
20119-161	21 HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Przewodzący	Nie
20119-163	42 HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Anodowane	Nie
20119-162	28 HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Przewodzący	Nie
20119-160	14 HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Przewodzący	Nie

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Montaż	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie
20119-159	7 HP	1	Przykręcany przód	Anodowane	Przewodzący	Nie

Table 2/3

Numer katalogowy	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość	Materiał	Typ produktu	Wysokość stelaża
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4 mm	Aluminium	Panel przedni	3 U
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4 mm	Aluminium	Panel przedni	3 U
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4 mm	Aluminium	Panel przedni	3 U
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4 mm	Aluminium	Panel przedni	3 U
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4 mm	Aluminium	Panel przedni	3 U

Table 3/3

Numer katalogowy	Typ	Szerokość
20119-161	Panel przedni bez uchwyty	106.3 mm
20119-163	Panel przedni bez uchwyty	213 mm
20119-162	Panel przedni bez uchwyty	141.9 mm
20119-160	Panel przedni bez uchwyty	70.8 mm
20119-159	Panel przedni bez uchwyty	35.2 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE