


Guide Rail With DIN Connector Fixing

Power Utilities



The the standard type guide rail with connector fixing allows the user to clip the DIN connectors directly onto the guide rails. Only applicable with Euroboards with the dimensions 100 x 160 mm and 100 x 220 mm. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Easy and economic mounting of connectors through snap connections as alternative to z-rails or horizontal rails with integrated z-rail

For single Euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double Euroboard format

Plastic guide rail, one piece, red, for 2 mm groove width

Can be clipped into horizontal rails in Al extrusion

Can be clipped into 1.5 mm thick plate

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Głębokość płytki	Szerokość rowka	Kolor	Materiał	Rodzina produktów
------------------	------------------	------------------	-----------------	-------	----------	-------------------

64560-075	1	220 mm	2	Czerwony	Plastik	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac
64560-074	1	160 mm	2	Czerwony	Plastik	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Typ	Współpracuje z	Jednostka opakowania
64560-075	Szyna prowadząca	Standardowo ze złączem DIN	Podpory, Przypadki, Podwozie	Parowanie
64560-074	Szyna prowadząca	Standardowo ze złączem DIN	Podpory, Przypadki, Podwozie	Parowanie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.