


Novastar 19" Panel/Slide Mount

Instalacje zasilające



Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting of 19" components to depth members.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

For recessed installation of 19" components

For fitting to depth members (25 mm grid)

Load carrying capacity 400 kg

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Rack Height	Package Quantity	Kolor	Color Code	Wysokość	Product Type
------------------	-------------	------------------	-------	------------	----------	--------------

27230-172	6 U	1	Black Grey	RAL 7021	267.1 mm	Slide Mount
27230-173	9 U	1	Black Grey	RAL 7021	400.45 mm	Slide Mount
27230-174	12 U	1	Black Grey	RAL 7021	533.8 mm	Slide Mount
27230-175	16 U	1	Black Grey	RAL 7021	711.6 mm	Slide Mount
27230-176	20 U	1	Black Grey	RAL 7021	889.4 mm	Slide Mount
27230-177	25 U	1	Black Grey	RAL 7021	1111.65 mm	Slide Mount
27230-178	34 U	1	Black Grey	RAL 7021	1511.7 mm	Slide Mount
27230-179	38 U	1	Black Grey	RAL 7021	1689.5 mm	Slide Mount
27230-180	43 U	1	Black Grey	RAL 7021	1911.75 mm	Slide Mount
27230-181	47 U	1	Black Grey	RAL 7021	2089.55 mm	Slide Mount

Table 2/2

Numer katalogowy	Jednostka opakowania
27230-172	Para
27230-173	Para
27230-174	Para
27230-175	Para
27230-176	Para
27230-177	Para
27230-178	Para
27230-179	Para

Numer katalogowy	Jednostka opakowania
27230-180	Para
27230-181	Para

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE