


# Novastar Side Panel for Heavy-Duty

## Instalacje zasilające



Steel Side Panels for Heavy-Duty aluminum frame with quick fastener for easy mounting and installation. Schroff delivers cladding parts with grounding cable installed and tested.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

With quick-release fastener, includes grounding

St. 1mm

## OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

| Numer katalogowy | Rack Height | Wysokość | Głębokość | Kolor      | Color Code | Product Type       |
|------------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|--------------------|
| 25230-067        | 12 U        | 531 mm   | 900 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |

| Numer katalogowy | Rack Height | Wysokość | Głębokość | Kolor      | Color Code | Product Type       |
|------------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|--------------------|
| 25230-068        | 12 U        | 531 mm   | 1000 mm   | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-222        | 12 U        | 531 mm   | 500 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-272        | 12 U        | 531 mm   | 600 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-067        | 12 U        | 531 mm   | 900 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-068        | 12 U        | 531 mm   | 1000 mm   | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-222        | 12 U        | 531 mm   | 500 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-272        | 12 U        | 531 mm   | 500 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-322        | 12 U        | 531 mm   | 800 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-069        | 16 U        | 709 mm   | 900 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-080        | 16 U        | 709 mm   | 1000 mm   | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-223        | 16 U        | 709 mm   | 500 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-273        | 16 U        | 709 mm   | 600 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-323        | 16 U        | 709 mm   | 800 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-069        | 16 U        | 709 mm   | 900 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-080        | 16 U        | 709 mm   | 1000 mm   | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-223        | 16 U        | 709 mm   | 500 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-273        | 16 U        | 709 mm   | 600 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-323        | 16 U        | 709 mm   | 800 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |

| Numer katalogowy | Rack Height | Wysokość | Głębokość | Kolor      | Color Code | Product Type       |
|------------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|--------------------|
| 25230-103        | 20 U        | 887 mm   | 900 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-104        | 20 U        | 887 mm   | 1000 mm   | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-224        | 20 U        | 945 mm   | 500 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-274        | 20 U        | 945 mm   | 600 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-324        | 20 U        | 945 mm   | 800 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-103        | 20 U        | 887 mm   | 900 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-104        | 20 U        | 887 mm   | 1000 mm   | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-224        | 20 U        | 945 mm   | 500 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-274        | 20 U        | 945 mm   | 600 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-324        | 20 U        | 945 mm   | 800 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-105        | 25 U        | 1109 mm  | 900 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-106        | 25 U        | 1109 mm  | 1000 mm   | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-225        | 25 U        | 1167 mm  | 500 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-275        | 25 U        | 1167 mm  | 600 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-325        | 25 U        | 1167 mm  | 800 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-105        | 25 U        | 1109 mm  | 900 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-106        | 25 U        | 1109 mm  | 1000 mm   | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-225        | 25 U        | 1167 mm  | 500 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |

| Numer katalogowy | Rack Height | Wysokość | Głębokość | Kolor      | Color Code | Product Type       |
|------------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|--------------------|
| 26230-275        | 25 U        | 1167 mm  | 600 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-325        | 25 U        | 1167 mm  | 800 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-107        | 34 U        | 1509 mm  | 900 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-108        | 34 U        | 1509 mm  | 1000 mm   | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-226        | 34 U        | 1567 mm  | 500 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-276        | 34 U        | 1567 mm  | 600 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-326        | 34 U        | 1567 mm  | 800 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-107        | 34 U        | 1509 mm  | 900 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-108        | 34 U        | 1509 mm  | 1000 mm   | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-226        | 34 U        | 1567 mm  | 500 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-276        | 34 U        | 1567 mm  | 600 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-326        | 34 U        | 1567 mm  | 800 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-109        | 38 U        | 1687 mm  | 900 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-110        | 38 U        | 1687 mm  | 1000 mm   | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-227        | 38 U        | 1745 mm  | 500 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-277        | 38 U        | 1745 mm  | 600 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-327        | 38 U        | 1745 mm  | 800 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-109        | 38 U        | 1687 mm  | 900 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |

| Numer katalogowy | Rack Height | Wysokość | Głębokość | Kolor      | Color Code | Product Type       |
|------------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|--------------------|
| 26230-110        | 38 U        | 1687 mm  | 1000 mm   | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-227        | 38 U        | 1745 mm  | 500 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-277        | 38 U        | 1745 mm  | 600 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-327        | 38 U        | 1745 mm  | 800 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-111        | 43 U        | 1909 mm  | 900 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-112        | 43 U        | 1909 mm  | 1000 mm   | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-228        | 43 U        | 1967 mm  | 500 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-278        | 43 U        | 1967 mm  | 600 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-328        | 43 U        | 1967 mm  | 800 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-111        | 43 U        | 1909 mm  | 900 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-112        | 43 U        | 1909 mm  | 1000 mm   | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-228        | 43 U        | 1967 mm  | 500 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-278        | 43 U        | 1967 mm  | 600 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-328        | 43 U        | 1967 mm  | 800 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-040        | 47 U        | 2087 mm  | 900 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-041        | 47 U        | 2087 mm  | 1000 mm   | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-229        | 47 U        | 2145 mm  | 500 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-279        | 47 U        | 2145 mm  | 600 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |

| Numer katalogowy | Rack Height | Wysokość | Głębokość | Kolor      | Color Code | Product Type       |
|------------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|--------------------|
| 25230-329        | 47 U        | 2145 mm  | 800 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-040        | 47 U        | 2087 mm  | 900 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-041        | 47 U        | 2087 mm  | 1000 mm   | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-229        | 47 U        | 2145 mm  | 500 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-279        | 47 U        | 2145 mm  | 600 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 26230-329        | 47 U        | 2145 mm  | 800 mm    | Light Grey | RAL 7035   | Cabinet/Rack Panel |
| 25230-322        |             | 531 mm   | 800 mm    | Black Grey | RAL 7021   | Cabinet/Rack Panel |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Typ        | Szerokość |
|------------------|------------|-----------|
| 25230-067        | Side Panel |           |
| 25230-068        | Side Panel |           |
| 25230-222        | Side Panel |           |
| 25230-272        | Side Panel |           |
| 26230-067        | Side Panel |           |
| 26230-068        | Side Panel |           |
| 26230-222        | Side Panel |           |
| 26230-272        | Side Panel |           |
| 26230-322        | Side Panel |           |
| 25230-069        | Side Panel |           |

| Numer katalogowy | Typ        | Szerokość |
|------------------|------------|-----------|
| 25230-080        | Side Panel |           |
| 25230-223        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-273        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-323        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-069        | Side Panel |           |
| 26230-080        | Side Panel |           |
| 26230-223        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-273        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-323        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-103        | Side Panel |           |
| 25230-104        | Side Panel |           |
| 25230-224        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-274        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-324        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-103        | Side Panel |           |
| 26230-104        | Side Panel |           |
| 26230-224        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-274        | Side Panel | 553 mm    |

| Numer katalogowy | Typ        | Szerokość |
|------------------|------------|-----------|
| 26230-324        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-105        | Side Panel |           |
| 25230-106        | Side Panel |           |
| 25230-225        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-275        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-325        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-105        | Side Panel |           |
| 26230-106        | Side Panel |           |
| 26230-225        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-275        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-325        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-107        | Side Panel |           |
| 25230-108        | Side Panel |           |
| 25230-226        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-276        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-326        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-107        | Side Panel |           |
| 26230-108        | Side Panel |           |

| Numer katalogowy | Typ        | Szerokość |
|------------------|------------|-----------|
| 26230-226        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-276        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-326        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-109        | Side Panel |           |
| 25230-110        | Side Panel |           |
| 25230-227        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-277        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-327        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-109        | Side Panel |           |
| 26230-110        | Side Panel |           |
| 26230-227        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-277        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-327        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-111        | Side Panel |           |
| 25230-112        | Side Panel |           |
| 25230-228        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-278        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-328        | Side Panel | 553 mm    |

| Numer katalogowy | Typ        | Szerokość |
|------------------|------------|-----------|
| 26230-111        | Side Panel |           |
| 26230-112        | Side Panel |           |
| 26230-228        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-278        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-328        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-040        | Side Panel |           |
| 25230-041        | Side Panel |           |
| 25230-229        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-279        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-329        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-040        | Side Panel |           |
| 26230-041        | Side Panel |           |
| 26230-229        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-279        | Side Panel | 553 mm    |
| 26230-329        | Side Panel | 553 mm    |
| 25230-322        | Side Panel |           |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Optionally the quarter-turn fastener can be fitted with a side panel lock.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**