

RackPower Dry Contact Cable

Instalacje zasilające

Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke for nVent SCHROFF RackPower PDU's.

FUNKCJE

Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke

1 m Cable to Sensor box with integrated magnet for easy mounting and 1.8 m connection Cable

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Operating Temperature range 0 to 65 °C

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Works With
EA9110	Dry Contact	RackPower

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE