

RackPower PDU, RP1xxx, 230 VAC, 1-phase

Instalacje zasilające

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.

FUNKCJE

RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-N

Connecting cable 3 m, with IEC 60309 332P6 connector

C13, C19 outlets

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Product Type	Socket Type	Kolor	Długość	Voltage AC	Function
RP1325	Socket Strip	IEC C13, IEC C19	Czarny	1490 mm	230 V	Input Monitored

Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość	Szerokość
RP1325	53 mm	52 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order bracket for vertical mounting separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE