

RackPower PDU, RP6xxx, 230 VAC, 1-phase

Power Utilities

Modular, compact intelligent PDU with inlet and outlet metering and remote outlet switching. Ultra-Low Profile Design with only 50 mm height.

FUNKCJE

RackPower RP6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-N

Connecting cable 10", with IEC 60309 332P6 connector

C13, C19 outlets

User-defined power-on time delay or automatic power-on sequencing and monitoring of each individual outlet

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Typ gniazda	Kolor	Długość	Napięcie AC	Funkcja
RP6325	Listwa gniazdowa	IEC C13, IEC C19	Czarny	1750 mm	230 V	Wejście monitorowane, Gniazdo monitorowane, Gniazda przełączane

Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość	Szerokość
------------------	-----------	-----------

RP6325	53 mm	52 mm
--------	-------	-------

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order bracket for vertical mounting separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE