

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

Power Utilities



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość przewodu	Szerokość przewodu	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	Waga jednostki
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE