


Uniwersalna bariera przebiegów przejściowych, wersja dwuparowa

Instalacje zasilające



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Uniwersalna bariera przebiegów przejściowych o kompaktowej konstrukcji, która zapewnia ochronę obwodów i przetworników niskonapięciowych

Oddzielna wtyczka i podstawa umożliwiają wymianę modułów z funkcją wymiany po rozgrzaniu

Zabezpieczenie wielostopniowe i zabezpieczenie chroniące przed małymi przepięciami sprawia, że do czułych urządzeń dociera prąd o najniższym szczytkowym napięciu uderowym

Zabezpieczenie pracujące w trybie wspólnym oraz różnicowym, zapewniające ochronę przed oboma warunkami przepięć, które mogą występować


Surge rating to 20 kA 8/20 μ s is ideal for exposed wiring

Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Numer katalogowy	UTB30DP
Numer artykułu	702888
Nominalne napięcie układu (Un)	10 - 21 VAC 15 - 30 VDC
Maks. napięcie trwałej pracy (Uc)	23 VAC 33 VDC
Znamionowy prąd obciążeniowy (IL)	800 mA
Częstotliwość	2 MHz
Rezystancja pętli	0.6 Ω
Max Discharge Current (Imax), L+L-PE	20 kA 8/20 μ s
Tryby ochrony	Wspólne Różnica
Technologia	Lampa jarzeniowa (GDT) Warystor tlenku metalu (MOV) Krzemowa dioda lawinowa (SAD)
Voltage Protection Level (Up), L-L	44 V @ 3 kA
Connection, Stranded	1 – 4 mm ²
Temperatura	-20 to 65 °C
Klasyfikacja obudowy	IP 20 NEMA®-1
Wysokość (H)	90 mm
Szerokość (W)	12 mm
Masa urządzenia	0.090 kg
Szczegóły dotyczące certyfikacji	UL® 97B
Moduł zamienny	UTB30DPM

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE