

Varistar CP Seismic Base Plate, EMC, with Cable Entry, One-Piece

Power Utilities

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

FUNKCJE

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Kolor	Kod koloru	Zgodność z	Materiał
20630-321	600 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stal
20630-320	600 mm	1200 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stal
20630-318	600 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stal
20630-317	600 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stal
20630-319	600 mm	1000 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stal
20630-322	800 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stal

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Kolor	Kod koloru	Zgodność z	Materiał
20630-324	800 mm	1200 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stal
20630-323	1000 mm	1000 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stal

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Typ	Współpracuje z
20630-321	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy, wejście kabla	Varistar CP
20630-320	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy, wejście kabla	Varistar CP
20630-318	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy, wejście kabla	Varistar CP
20630-317	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy, wejście kabla	Varistar CP
20630-319	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy, wejście kabla	Varistar CP
20630-322	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy, wejście kabla	Varistar CP
20630-324	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy, wejście kabla	Varistar CP
20630-323	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy, wejście kabla	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.