

Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened

Power Utilities

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

FUNKCJE

Glazed door

Height of connection plate 400mm

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Kolor	Kod koloru	Typ blokowania
21630-346	47 U	2200 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	Blokada 3-punktowa
21630-342	38 U	1800 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	Blokada 3-punktowa
21630-345	42 U	2000 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	Blokada 3-punktowa
21630-344	42 U	2000 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	Blokada 3-punktowa
21630-347	47 U	2200 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	Blokada 3-punktowa
21630-343	38 U	1800 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	Blokada 3-punktowa

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Stopień ochrony
21630-346	Drzwi szafki	IP20

Numer katalogowy	Typ produktu	Stopień ochrony
21630-342	Drzwi szafki	IP20
21630-345	Drzwi szafki	IP20
21630-344	Drzwi szafki	IP20
21630-347	Drzwi szafki	IP20
21630-343	Drzwi szafki	IP20

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE