

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Instalacje zasilające

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

FUNKCJE

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/3

Numer katalogowy	Rack Height	Wysokość	Szerokość	Kolor	Color Code	Zgodność z
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Numer katalogowy	Rack Height	Wysokość	Szerokość	Kolor	Color Code	Zgodność z
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3

Numer katalogowy	Wykończenie	Locking Type	Materiał	Product Type	Protection Rating	Typ
21630-171	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-210	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-211	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-212	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-213	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-214	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-215	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-216	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-217	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-218	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-219	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-220	Powlekane proszkowo	3-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP55	Steel Door

Table 3/3

Numer katalogowy	Works With
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE