

26090-TT Electronic Thermostat



nVent RAYCHEM HARD-TSAT-26090-TT is an electronic line sensing or ambient thermostat for self-regulating heating cables in pipe freeze protection or temperature maintenance applications.

FUNKCJE

Energy saving, line-sensing or ambient electronic control thermostat.

Adjustable: -15°C to $+95^{\circ}\text{C}$

Direct switching of heating cables, maximum current 10 A, 250 VAC

Simple and fast to install: DIN rail or wall mounting

Easy to use: LEDs indicate when cables are energized or when temperature sensor is defective

Reliable during long life

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Voltage Rating	Rated Frequency	Adjustment Range	Adjustment Range, Frost Protection	Nominal Switching Current @ 250V, Potential Free
240240-000	HARD-TSAT-26090-TT	230 V	50 – 60 Hz	$40 - 95^{\circ}\text{C}$	-15 to 40°C	10 A

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Sensor Type	Power Consumption, Standby	IP Rating
240240-000	HARD-TSAT-26090-TT	Remote Sensor	1.5 W	IP40

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT