

Connection Kit, Cold-Applied



nVent RAYCHEM C25-100 is a cold-applied core sealer kit suitable as power connection for all nVent RAYCHEM self-regulating and power-limiting industrial parallel heating cables.

FUNKCJE

Simple and fast to install

Cold-applied: core sealing boot with non-curing sealant; no heat gun, no hot work permit needed

One component for all nVent RAYCHEM industrial parallel heating cables

Simplified design in hazardous area, integral part of system approval

Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/1

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Model	Typ połączenia	Rozmiar gwintu	Max Exposure Temperature
263012-000	C25-100	Connection to Junction Box	Cold Applied	M25	110 °C

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT